




ClearWave

Activación

Interruptor de activación de puertas automáticas higiénico y sin contacto

El interruptor de activación de puertas con tecnología microondas y sin contacto está diseñado para instalaciones en las que la higiene es de vital importancia como, por ejemplo, en salas blancas y aplicaciones de procesamiento alimentario o propias de la industria química.



- **Activación higiénica de puertas**
Intervalo de detección sin contacto ajustable de 10-50 cm
- **Versatilidad**
Se incluyen 3 pegatinas para la placa frontal que se adaptan a una amplia variedad de entornos de instalación
- **Hermeticidad**
Una junta de espuma hermética protege el interruptor de sufrir daños a causa del agua
- **Diseño elegante**
Extremadamente pequeño, ligero y atractivo



ClearWave

Activación

Especificaciones técnicas

Pegatinas incluidas



Opción de pegatina 1



Opción de pegatina 2



Opción de pegatina 3

Modelo	Activación de puertas para peatones ClearWave	
Método de detección	Banda K 24.125 Ghz - Detección de movimiento por microondas	
Intervalo de detección	10~50 cm ±3~5 cm	
Calificación IP	IP55	
Alimentación	De 12 a 30 V CC, de 12 a 24 V CA	
Consumo de corriente	40 mA (CC 24 V)	
Alimentación eléctrica	< 1,4 W	
Potencia de transmisión	16 dBm	
Relé de salida	Relé de tipo 1C (un contacto conmutador)	
Tiempo de retención de salida	1,2 s (modo de pulsación)	
Alimentación de conmutación máxima	125 V CA / 60 V CC	
Corriente de conmutación máxima	1A	
Velocidad de detección mínima	0,03 m/s	
Ajuste de la sensibilidad	Potenciometro de bajo a alto	
Modos de funcionamiento	Conmutación o Pulsación	
Detección de indicadores LED:	Encendido	= Verde
	Detectando	= Azul
	Inicialización tras el encendido	= Azul parpadeante
Temperatura de funcionamiento	20 °C a +60 °C, (-4 °F a 131 °F)	
Humedad de funcionamiento	0 al 90%	
Peso	80 g + 160 g	
Colores disponibles	Crema: Código de producto	= ClearWave
Accesorios suministrados	Etiqueta A: Logotipo de mano	
	Etiqueta B: Logotipo de silla de ruedas	
	Etiqueta C: Texto "Wave to Open" (Agite la mano para abrir)	
	Cable	
	Instrucciones de instalación	

Dimensiones (pulg./mm)

